



YARAPRAXAIR

FlowReg

Ny integreret flaskeventil



- Stabilt gasflow uden trykopbygning
- Nøjagtig visning af restindhold
- Hurtig tilkobling af flowmeter/slangetilslutning
- Fast beskyttelse af ventilen



Kapacitet


Produkt	Afgangstryk	Gasflow
Argon/blandinger	0 - 2 bar	0 - 30 l/min
Acetylen	0 - 1,5 bar	0 - 1,5 m ³ /h
Oxygen	0 - 10 bar	0 - 30 m ³ /h

Udstyr til FlowReg



Slangestuds med håndforskrning

113498




Enkelt flowmeter

113497



Totriinsregulering

113495



Dobbelt flowmeter

113496

Sikkerhedsudstyr

Tilbageslagssikring til acetylen og oxygen

Tilbageslagssikring **skal** anvendes til acetylen og anbefales til oxygen

Anvendelse

Slangestuds

Anvendes ikke til acetylen. Der skal anvendes tilbageslagssikring

Enkelt flowmeter

Velegnet til finindstilling af flow

Dobbelt flowmeter

Anvendes til baggasvejsning. Kan anvendes når der er 2 svejsere om 1 flaske

Totriinsregulering - Gasspareventil

Giver et jævnt gasflow, samt større besparelser ved mange stop og start svejsninger